




Li'pointe

ALEX 755

CO CFS CE ISO CQ





ALEX 755

TẠI SAO LẠI LÀ 755

BƯỚC SÓNG 755 LÀ TIÊU CHUẨN VÀNG CHO VIỆC TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN TỪ CẤP I-VI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số	Giá trị
Công suất laser	2000W
Bước sóng	755nm
Mật độ năng lượng	0-100J/cm ²
Độ rộng xung	3-200ms
Tần số lặp	1-10Hz
Kích thước điểm bắn	8x8mm
Màn hình LCD	Màn hình cảm ứng HD 8'

LỢI THẾ SO SÁNH

Đối tượng so sánh	ALEX 755	GentleLASE
Kiểu hình laser	SLD laser	Alexandrite laser (Emit via fiber)
Năng lượng cực đại	\$100J/cm2	100J/cm2
Giá thành sản phẩm	<13,000\$	>60,000\$
Tiêu hao	không có	Gương, Đèn, van bơm
OEM	Có sẵn	Không có sẵn
Kích thước	92*60*115cm, 80kg	97*67*114cm, 118kg
Đối tượng so sánh	Alex 755	GentleLASE
Kích thước điểm bắn	8mm kích thước điểm tròn	6,8,10,12,15,118 mm(có điều chỉnh) kích thước điểm bắn vuông
Tần số Tối đa	10HZ	1.5 HZ
Bảo trì	Không có tiêu hao	đèn và gương điều hướng cần được thay thế thường xuyên Van bơm cũng cần được điều chỉnh thay thế, nếu xảy ra hư hỏng
Vòng đời	laser > 30 triệu phát bắn không đèn	Fiber<10 triệu lượt bắn đèn (250000 phát bắn)

- ✓ Kích thước điểm bắn, điểm bắn vuông hiệu quả hơn
Điểm bắn hình vuông giúp điều trị hiệu quả hơn, trong khi điểm bắn tròn cần nhiều lần điều trị để bao phủ hoàn toàn.
- ✓ Xung năng lượng, tăng tốc độ điều trị
Xung năng lượng mạnh mẽ của máy triệt lông laser SLD với bước sóng 755nm hoạt động ở tần số 10Hz, có thể điều chỉnh từ 1-10Hz.
- ✓ Hệ thống làm mát
Nhiều khách hàng của GentleLase sử dụng hệ thống làm mát bằng khí, thậm chí không cần đến hệ thống làm mát DCD. Laserconn có hệ thống làm mát riêng với hiệu suất cao.
- ✓ Không cần bảo trì, không phải thay thế linh kiện
Bạn không cần thay thế linh kiện của thiết bị triệt lông SLD 755nm, trong khi GentleLase yêu cầu thay thế các bộ phận như đèn, gương và van bơm.

KIỂM NGHIỆM LÂM SÀN


- ✓ Thấu kính phân kì nhỏ
Không có tiêu hao năng lượng

Candela 755 (Fiber Laser)





Thấu kính phân kì lớn gây ra tiêu hao năng lượng lớn

Our 755 (SLD Laser)




Thấu kính phân kì chỉ 15 độ

- ✓ Mức độ thâm nhập sâu
Kết quả tốt hơn



TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN LI'POINTE

☎ 0971 877 090

🌐 www.lipointe.com

✉ lipointe123@gmail.com

🏠 426 Nguyễn Oanh, P. 6, Q. Gò Vấp, TP.HCM



Li'pointe